



BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor

Borne de sortie automatisée des articles précommandés et prépayés

BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor – Données techniques

Domaine d'utilisation	Adapté pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 à l'extérieur du bâtiment (<i>montage au mur, sur verre et sur panneau</i>).	
Équipement	Écran tactile translectif 15"	
	Lecteur de codes de retrait (<i>codes-barres 1D et 2D QR/Datamatrix sur appareils mobiles ou supports papier non réfléchissant</i>)	
	Compartiment de sortie avec signal lumineux (<i>prêt à retirer</i>)	
	Saisie de sécurité pour les produits non retirés	
	Guichet de service d'urgence sécurisé	
	Compartiment à ordonnances	
	Interphonie pour la communication audio (<i>utile en connexion avec le logiciel de services d'urgence et audio disponible en option [contrat téléphonique pour VoIP/SIP nécessaire]</i>)	
	Face avant en acier inoxydable brossé (V2A), non corrosif / C2 DIN EN ISO 12944	
Sécurité	Classe de résistance à l'effraction	RC3 selon DIN EN 1627
	Indice de protection	IP44
	Protection thermique	DIN 4108-2 supportée
	U = 2 W/K/qm	
	Débit volumique du compartiment à ordonnances fermé : env. 7 m ³ /h @50 Pa	
Débit volumique du compartiment à ordonnances ouvert : env. 19 m ³ /h @50 Pa		

BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor – Données techniques

Prérequis techniques	Système automatisé de stockage et de récupération	BD Rowa™ Smart / BD Rowa™ Vmax	
	Équipement de convoyage	Requis pour l'acheminement des boîtes	
Raccordements	1× alimentation électrique	100 - 250 V AC, 50/60 Hz (avec fusible de protection intégré et disjoncteur FI)	
	1× LAN RJ45	Connexion au robot de stockage et de récupération	
Puissance absorbée	En mode veille	36 watts	
	En fonctionnement maximal	100 watts	
Pour l'option «Service d'urgence et audio»	Port 5060 UDP/TCP et port 5061 UDP autorisés		
Temps de retrait	Temps moyen : 20 secondes par boîte + temps de transport de l'équipement de convoyage (de la saisie du code de retrait à la réception des boîtes)		
Boîtes délivrées	Boîtes carrées/rectangulaires	Dimensions minimales des boîtes	35 × 15 × 10 mm (<i>p x l x h</i>)
		Dimensions maximales des boîtes	230 × 140 × 100 mm (<i>p x l x h</i>) (longueur de la diagonale 240 mm max.)
		Poids	5 – 400 g
	Articles ronds (restrictions éventuelles dues à l'équipement de convoyage)	Dimensions minimales des boîtes	45 × 15 mm (\varnothing x h)
		Dimensions maximales des boîtes	140 × 100 mm (\varnothing x h)
		Poids	5 – 400 g
Dimensions de l'appareil	Variante verticale	Face avant, située à l'extérieur	650 × 1.880 mm (<i>l x h</i>) (distance au sol de 135 mm + 15 à 120 mm)
		Corps, situé à l'intérieur	520 × 570 × 1.800 mm (<i>p x l x h</i>) (distance au sol de 175 mm + 15 à 120 mm)
	Variante horizontale	Face avant, située à l'extérieur	1.300 × 1.060 mm (<i>l x h</i>) (largeur du module de panneau de commande et du module de l'étagère de prélèvement : 650 mm chacun) (distance au sol 780 mm + 15 à 120 mm)
		Corps, situé à l'intérieur de l'élément de l'appareil Service d'urgence	190 × 570 × 982 mm (<i>p x l x h</i>) (distance au sol 820 mm + 15 à 120 mm)
		Corps, situé à l'intérieur de l'élément de l'appareil Distribution de médicaments	520 × 570 × 982 mm (<i>p x l x h</i>) (distance au sol 820 mm + 15 à 120 mm)

BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor – Données techniques

Prérequis structurels	Variante verticale	Ouverture murale	580 × 1.810 mm (<i>l × h</i>)
		Auvent (<i>si possible</i>)	min. 2.000 × 1.000 mm (<i>L x p/porte-à-faux</i>)
	Variante horizontale	Ouverture murale	1.230 × 992 mm (<i>l × h</i>)
		Auvent (<i>si possible</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – Monté à une hauteur de 2.500 mm – Largeur : au moins 2.000 mm – Porte-à-faux lors de l'installation des deux éléments de l'appareil l'un à côté de l'autre : 1.000 mm
Poids de l'appareil	Variante verticale	env. 100 kg	
	Variante horizontale	env. 145 kg	

BD Rowa™ Pickup Cloud avec kit de démarrage – Composants

Notification de retrait	Notification au client par e-mail sur le statut de retrait et le code de retrait
Gestion des retraits	Gestion de commandes réservées et des retraits en retard
Imprimante d'étiquettes	Dymo LabelWriter 550 Turbo
Étiquettes	520 pièces, taille 28 x 89 mm (<i>h x l</i>)
Suremballages	400 pièces, taille 145 x 127 x 61 mm (<i>p x l x h</i>)
	200 pièces, taille 215 x 127 x 71 mm (<i>p x l x h</i>)
Conditions d'installation	BD Rowa™ Vmax / BD Rowa™ Smart version actuelle du navigateur : Google Chrome/ Microsoft Edge sous Windows ou Safari sur Mac

Becton Dickinson Dispensing France, 11 rue Aristide Bergès, 38800 Le Pont-de-Claix, RCS GRENOBLE 432 638 765, Capital social de 400 000 euros. Tél : +33 (0)4 76 04 38 88, Email : rowa-fr@bd.com

bd.com/rowa



BD, le logo BD et BD Rowa sont la propriété de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2023 BD. Tous droits réservés. Mar-2023